

FN8040PDW

Porte partielle, quadro evo 800x400

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	400 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	43 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Métal
Traitement de surface	Laqué

Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

Équipement

Nombre rangées	0
----------------	---

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP43
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm