



FR84S

Coffret univers IP55 Classe II 1250x1050x275

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1 250 mm
Largeur	1 050 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre rangées	8

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition	Mat

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------