



FR84S

Coffret univers IP55 Classe II 1250x1050x275

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|----------|
| Hauteur | 1 250 mm |
| Largeur | 1 050 mm |
| Profondeur | 275 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1,50 mm |

Sécurité

| | |
|---|--------------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Sans serrure |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 4 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 8 |
| Nombre rangées | 8 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Montage | Fixation au sol, Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière | Acier |
| Finition | Mat |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 800 A |
|-------------------------|-------|

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 690 - 690 V |
|------------------|-------------|