



FR94H

## Coffret univers IP55 Classe II 1400x1050x400

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1 400 mm
Largeur	1 050 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

#### Équipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre rangées	9

#### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition	Mat

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

#### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------