



FU22AN



Coffret, NewVegaD, 537x550x182mm, encastré 2 rangées, à compléter

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	537 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	182 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure

Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	2

Installation, montage

Montage	Encastré
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Métal, Plastique

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------