



FU22DN

**Coffret, NewVegaD, 537x550x150mm, encastré 2 rangées, 48 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

**Équipement**

Nombre de rails	2
Nombre rangées	2
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	48
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	537 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	150 mm
Largeur de montage	550 mm
Profondeur de montage	110 mm
Largeur en unités de division	24

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Matière**

Matière	Métal, Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure