



FU32AN



Coffret, NewVegaD, 687x550x182mm, encastré 3 rangées, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Équipement

Nombre de rails 3

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 2

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 72

Dimensions

Hauteur 687 mm

Largeur 600 mm

Profondeur 182 mm

Largeur de montage 550 mm

Profondeur de montage 110 mm

Largeur en unités de division 24

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Métal, Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II

Indice de protection IP IP30

