



FU32DN



**Coffret, NewVegaD, 687x550x150mm, encastré 3 rangées, 72 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 4

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Encastré

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 160 A

**Équipement**

Nombre de rails 3

Nombre rangées 3

Nombre de travée de large 2

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Plaque de montage incluse Non

**Capacité**

Nombre de modules 72

**Dimensions**

Hauteur 687 mm

Largeur 600 mm

Profondeur 150 mm

Largeur de montage 550 mm

Profondeur de montage 110 mm

Largeur en unités de division 24

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matière**

Matière Métal, Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure