



FU52AN

Coffret, NewVegaD, 987x550x182mm, encastré 5 rangées, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	3
Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	120
-------------------	-----

Dimensions

Hauteur	987 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	182 mm
Largeur de montage	550 mm
Profondeur de montage	110 mm
Largeur en unités de division	24

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matière	Métal, Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP30

