



FV22A



## Coffret saillie, VegaD IP55, 500x550x275mm, avec 2 rangées à compléter

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 4 |
|---------------------------|---|

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage sur                 | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 0   |
| Nombre de rangées         | 2   |
| Nombre de travée de large | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur            | 500 mm |
| Largeur            | 550 mm |
| Profondeur         | 275 mm |
| Largeur en modules | 24     |

#### Couvercle, porte

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Nombre de portes               | 1                   |
| Type de poignée                | Poignée escamotable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non                 |

#### Matière

|          |                  |
|----------|------------------|
| Matériau | Métal, Plastique |
| Code RAL | 9010             |
| Couleur  | Blanc pur        |

#### Sécurité

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Classe de protection      | Classe II         |
| Résistance aux chocs IK   | IK10              |
| Classe de protection (IP) | IP55              |
| Type de verrouillage      | Par outil spécial |