



Coffret saillie, VegaD IP55, 650x550x275mm, 24 modules + 2 rangées à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Équipement

Nombre de rails 1

Nombre rangées 3

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 24

Dimensions

Hauteur 650 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 275 mm

Largeur en unités de division 24

Couvercle, porte

Nombre de portes 1

Type de poignée Poignée escamotable

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Métal, Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK10

FV32A



