



FV42A

**Coffret saillie, VegaD IP55, 800x550x275mm, 48 modules + 2 rangées à compléter**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

**Équipement**

Nombre de rails	2
Nombre rangées	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	48
-------------------	----

**Dimensions**

Hauteur	800 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Largeur en unités de division	24

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Type de poignée	Poignée escamotable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matière**

Matière	Métal, Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

