



FWK3992600VERZ



### Goulotte zinguée résistante au feu L. 1000mm

#### Caractéristiques techniques

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
Hauteur intérieure	102 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	1000 mm
Largeur intérieure	259 mm
Largeur de goulotte	300 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	200 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	107
Forme de couvercle	prémonté
Couleur	zingué
Matière	acier / plâtre
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué
Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
Section intérieure / utile	26418 mm <sup>2</sup>
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	0
Organisme de contrôle	Dortmund
Sans halogène	Oui
Normering brandvertragende kanalen	DIN 4102-11
Classificatie brandvertragende kanalen	DIN 4102-11
Classe de résistance au feu	I 90
Poids	23.7 kg