



FWK9991600VERZ



Goulotte zinguée résistante au feu L. 500mm

Caractéristiques techniques

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
Hauteur intérieure	103 mm
Hauteur de goulotte	196 mm
Longueur	500 mm
Largeur intérieure	154 mm
Largeur de goulotte	250 mm
Espacement horizontal des perforations	500 mm
Espacement vertical des perforations	100 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	65
Forme de couvercle	prémonté
Couleur	zingué
Matière	acier / plâtre
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué
Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
Section intérieure / utile	15862 mm ²
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	0
Organisme de contrôle	Dortmund - Stuttgart
Sans halogène	Oui
Normering brandvertragende kanalen	DIN 4102-12
Classificatie brandvertragende kanalen	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30 - E 90
Poids	21.7 kg