



GBA501311ALU



**Socle goul install Alu 50131,anodisé.**

**Caractéristiques techniques**

Format appareillages compatibles	45x45 mm
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
Hauteur de goulotte	56 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	134 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	15 / 37
Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	45 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	2
Couleur	aluminium
Matière	aluminium
Groupe de matériau	aluminium
Type de traitement de surface	anodisé
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Section intérieure / utile	6500 mm <sup>2</sup>
Nombre de cloisons clipsables	2
Nombre de compartiments	2 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	0
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sans halogène	Oui