



GBA5016119016



Socle goul install Alu 50161 blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 56 mm |
| Largeur | 162 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Section intérieure/utile | 8 000 - 8 000 mm ² |

Couvercle, porte

| | |
|--|-------|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 3 |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 45 mm |
| Largeur de la partie supérieure 2 | 45 mm |
| Largeur de la partie supérieure 3 | 45 mm |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 30 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 57 |

Compatibilité

| | |
|----------------------------------|------------|
| Format appareillages compatibles | 47 x 45 mm |
|----------------------------------|------------|

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Non |
|----------------------|-----|

Matière

| | |
|-----------------------|-----------|
| Matière | Aluminium |
| Traitement de surface | Laqué |
| Couleur | Pure |
| Code RAL | 9016 |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Eclisses en références séparées |
|--------------------------|---------------------------------|

Équipement

| | |
|----------------------------|-----|
| Eclisse incluse | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0 |
| Avec film de protection | Oui |