



GBA501611ALU



**Socle goul.d'install. Alu 50161,anodisé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hauteur                  | 56 mm                         |
| Largeur                  | 162 mm                        |
| Longueur                 | 2 000 mm                      |
| Section intérieure/utile | 8 000 - 8 000 mm <sup>2</sup> |

**Couvercle, porte**

|  |       |
|--|-------|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 3     |
| Largeur de la partie supérieure 1        | 45 mm |
| Largeur de la partie supérieure 2        | 45 mm |
| Largeur de la partie supérieure 3        | 45 mm |

**Capacité**

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 30 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 57 |

**Compatibilité**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Format appareillages compatibles | 47 x 45 mm |
|----------------------------------|------------|

**Installation, montage**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Non |
|----------------------|-----|

**Matière**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Matière               | Aluminium |
| Traitement de surface | Anodisé   |
| Couleur               | Aluminium |

**Sécurité**

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Classe de protection (IP)                         | IP40 |

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

**Connectivité**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Eclisses en références séparées |
|--------------------------|---------------------------------|

**Equipement**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Eclisse incluse | Non |
|-----------------|-----|

Nombre d'agrafes par mètre

0

Avec film de protection

Oui