



GBA501611ALU



**Socle goul.d'install. Alu 50161,anodisé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	56 mm
Largeur	162 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	8 000 - 8 000 mm <sup>2</sup>

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	3
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	45 mm
Largeur de la partie supérieure 3	45 mm

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	30
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	57

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles	47 x 45 mm
----------------------------------	------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

**Matière**

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Aluminium

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

**Équipement**

Éclisses incluses	Non
-------------------	-----

Nombre d'agrafes par mètre

0

Avec film de protection

Oui