



GBA501611ALU



Socle goul.d'install. Alu 50161, anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	56 mm
Largeur	162 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	8 000 - 8 000 mm ²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	3
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm
Largeur de la partie supérieure 3	45 mm

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	30
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	57

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
---	------------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

Equipement

Agrafe incluse	Non
----------------	-----

Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui