


# Fiche technique du produit

GBD5005009016

:hager



## Goul. Installat. GBD 50050 blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

Format appareillages compatibles	45x45 mm
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	54 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	54 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4 / 15
Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	45 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Couleur	blanc signalisation
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Section intérieure / utile	2500 mm <sup>2</sup>
Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Nombre d'agrafes par mètre	0
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Température ambiante	-5...60 °C