



GD102A

**Coffret cache-borne, 2 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

**Équipement**

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Dimensions**

Hauteur	160 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	82 mm
Largeur en unités de division	2

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

**Matière**

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C