



**Coffret cache-borne, 6 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 - 230 V

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 50 A

**Équipement**

Nombre de rails 1

Nombre rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

**Capacité**

Nombre de modules 6

**Dimensions**

Hauteur 180 mm

Largeur 146 mm

Profondeur 82 mm

Largeur en unités de division 6

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matière**

Matière Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Sans serrure

GD106A

