



GD106A

Coffret cache-borne, 6 modules

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	50 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	180 mm
Largeur	146 mm
Profondeur	82 mm
Largeur en unités de division	6

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

