



Coffret cache-borne, 8 modules

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Installation, montage

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Équipement

Nombre de rails 1

Nombre rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 8

Dimensions

Hauteur 180 mm

Largeur 182 mm

Profondeur 82 mm

Largeur en unités de division 8

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Indice de protection IP IP30

Type de verrouillage Sans serrure

GD108A

