



GD110A

## Coffret cache-borne, 10 modules

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

#### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### Équipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

#### Capacité

Nombre de modules	10
-------------------	----

#### Dimensions

Hauteur	180 mm
Largeur	218 mm
Profondeur	82 mm
Largeur en unités de division	10

#### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

#### Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

