



GD110A

Coffret cache-borne, 10 modules

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Tension nominale	230/400 V
Courant assigné nominal	63 A
Profondeur produit installé	82 mm
Profondeur interne	82 mm
Hauteur produit installé	180 mm
Largeur produit installé	218 mm
Largeur dans les unités de division	10
Type de fermeture de la porte	Pas de fermeture
Type de couvercle	Avec découpe
Verrouillage de la porte	sans
type de couvercle	avec découpe
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Nombre de rails	1
Accessoriable	Oui
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	05
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Essai fil incandescent	1997