



GD113A



Coffret de distribution Gamma+ 13, 1 rangée, 13 M

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Nombre de modules	13
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Courant assigné nominal	63 A
Profondeur produit installé	103 mm
Profondeur interne	103 mm
Hauteur produit installé	250 mm
Largeur produit installé	250 mm
Largeur dans les unités de division	13
Type de fermeture de la porte	Pas de fermeture
Indice de protection avec porte IP	40
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	Avec découpe
Verrouillage de la porte	sans
type de couvercle	couvercle
Poids du cuivre contenu dans le produit	0.015 kg
Couleur	RAL 9010
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Nombre de rails	1
Accessoriable	Oui
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe I