



GD313A



Coffret de distribution Gamma+ 13, 3 rangées, 39 M

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 3 |
| Nombre de rangées | 3 |
| Nombre de travée de large | 1 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Plaque de montage incluse | Oui |

Capacité

| | |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 39 |
|-------------------|----|

Dimensions

| | |
|-------------------------------|--------|
| Hauteur | 500 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Profondeur | 103 mm |
| Largeur en unités de division | 13 |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 0 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Matière | Plastique |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Sécurité

| | |
|---|--------------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |