



HA307

Interrupteur à coupure visible 3P 160A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	95 mm ²
---	--------------------

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I _n	3,30 W
Puissance dissipée totale sous I _N	9,90 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	105 000 W

Équipement

Commande motorisée optionnelle	Non
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

Architecture

Type de pôles	3P
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte