



HA307

**Interrupteur à coupure visible 3P 160A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 160 A

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 95 mm<sup>2</sup>

**Tension**

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

**Puissance**

Puissance dissipée par pôle à I<sub>n</sub> 3,30 W

Puissance dissipée totale sous I<sub>N</sub> 9,90 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 105 000 W

**Équipement**

Commande motorisée optionnelle Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 70 °C

**Couvercle, porte**

Cadenassable Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP IP00

**Architecture**

Type de pôles 3P

Type d'organe de commande Poignée rotative courte