



HA352

Interrupteur à coupure apparente 3P 160A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné admissible I _{cw} IEC 60947	7 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet
Type de pôles	3P

Dimensions

Hauteur	135 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	120 mm

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	95 mm ²
Section de raccordement en câble souple	95 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I _n	3 W
Puissance dissipée totale sous I _N	9 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	105 000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------