

HA354

**Interrupteur à coupure apparente 3P 250A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 250 A

Courant assigné admissible courte durée  
 Icw IEC 60947 9 kA

**Architecture**

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Produit complet

**Dimensions**

Hauteur 160 mm

Largeur 180 mm

Profondeur 130 mm

**Couvercle, porte**

Cadenassable Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP IP00

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 150 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 120 mm<sup>2</sup>

**Tension**

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

**Puissance**

Puissance dissipée par pôle à In 5,80 W

Puissance dissipée totale sous IN 17,40 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 164 000 W

**Commandes et indicateurs**

Commande motorisée intégrée Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service -20 - 70 °C