



HA364

### Interruuteur à coupure apparente 3P 1600A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	1 600 A
Courant assigné admissible IcwW IEC 60947	50 kA
Courant assigné d'emploi en AC21	1 600 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	1 600 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	1 600 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	1 250 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	1 250 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	1 000 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	1 000 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415V AC selon IEC 60947-3	66 kA
Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947	50 kA

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet
Type de pôles	3P

##### Dimensions

Hauteur	350 mm
Largeur	610 mm
Profondeur	210 mm

##### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	6x 240 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	6x 185 mm <sup>2</sup>

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	122 W
Puissance dissipée totale sous IN	366 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	1 053 000 W
Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23	562 000 W

#### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Fonctions

Inverseur	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

#### Equipement

Commande motorisée optionnelle	Non
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0

#### Installation, montage

Couple de serrage	40 - 45 Nm
-------------------	------------