



HA457

## Interrupteur à coupure apparente 4P 400A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC 60947	9 kA

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet

#### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1x 240 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	14,40 W
Puissance dissipée totale sous IN	57,60 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	263 000 W

#### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------