



HA457

Interrupteur à coupure apparente 4P 400A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC 60947	9 kA

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1x 240 mm ²
---	------------------------

Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I _n	14,40 W
Puissance dissipée totale sous I _N	57,60 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	263 000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------