



HA458

Interrupteur à coupure apparente 4P 630A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	13 kA

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	2x 300 mm ²
---	------------------------

Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	30,90 W
Puissance dissipée totale sous IN	92,70 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	414 000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------