



HA780120

Goulotte de câblage HA7 80x120 gris clair

Caractéristiques techniques

Flexible	Non
Configuration des parois du profilé	Estampé
Résistant au cheminement	Oui
Hauteur de goulotte	80 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	120 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6.5 mm
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation	bottom punching
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	315
Section intérieure / utile	7898 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	226
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	438
Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Classement UL 94	V0
Sans halogène	Oui
Classement en réaction au feu	M1
Température ambiante	-25...90 °C