



Bloc différentiel x160 4P 125A sensibilité fixe

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant différentiel assigné	300 mA

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Sécurité

Type de protection différentielle	A HI
-----------------------------------	------

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	2,5 - 95,0 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	2,5 - 70,0 mm ²

HBA128H