



HCA126H

## Interrupteur Sectionneur h3 x160 4P 125A CTC

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant assigné admissible I <sub>cwW</sub> IEC 60947	2 kA

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Manette

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm <sup>2</sup>

#### Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------