



HCA160H

Interrupteur Sectionneur h3 x160 3P 160A CTC

Caractéristiques techniques

Type de commande	Manette
Position du neutre	sans neutre
Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P
Type de boîtier	Produit complet
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Bloc de déclenchement	SWITCH
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Tension assignée d'emploi Ue	220 / 690 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné admissible courte durée Icw	2 kA
Courant assigné d'emploi en AC21	160 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 690V AC selon IEC 60947-3	2.8 kA
Fréquence	50 à 60 Hz
Cadenassable	Oui
Couleur de la manette, poignée	Gris
Couple de serrage	6Nm
convient au montage au sol	Oui
Branchement	Connexions frontales
Type de connexion	cage à vis
Matériau du câble	Cu
Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Tenue aux vibrations et chocs	IEC 68068-2-52 Test FC
Texte norme	IEC 60947-3
Directive européenne WEEE	concerné

