



### Interrupteur Sectionneur h3 x160 4P 160A CTC

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Courant assigné admissible courte durée  
Icw IEC 60947 2 kA

##### Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Manette

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 4 - 95 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 4 - 70 mm<sup>2</sup>

##### Tension

Tension assignée d'isolement 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Fonctions

Unité de déclenchement Interrupteur

HCA161H