



HCB250H

### Interrupteur à déclenchement libre x250 3P 250A fixe

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC 60947	3 kA

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm <sup>2</sup>

##### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------