



HCB250H

Interruuteur à déclenchement libre x250 3P 250A fixe

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible IcwW IEC 60947	3 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm ²
Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Déclencheur	Interruiteur
-------------	--------------