



HCB251H

Interrupteur à déclenchement libre x250 4P 250A fixe

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Courant assigné admissible courte durée Icw IEC 60947	3 kA
----------------------------------------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm ²
-----------------------------------------	--------------------------

Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm ²
-----------------------------------------	--------------------------

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V
-------------------------------------	---------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------