



HCD400H

## Interrupteur à déclenchement libre h630 3P 400A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 240 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	35 - 240 mm <sup>2</sup>

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

#### Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Équipement

Commande motorisée optionnelle	Oui
--------------------------------	-----

#### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à I <sub>n</sub>	20,80 W
Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	62,40 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	263 000 W

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

#### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------