



HCD401H

### Interruuteur à déclenchement libre h630 4P 400A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 240 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Section de raccordement en câble souple	35 - 240 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

##### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V
-------------------------------------	---------

##### Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Equipement

Commande motorisée optionnelle	Oui
--------------------------------	-----

##### Fonctions

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------

##### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	20,80 W
----------------------------------	---------

Puissance dissipée totale sous IN	62,40 W
-----------------------------------	---------

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	263 000 W
-----------------------------------	-----------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

##### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------