



HCE800H

Interruuteur à déclenchement libre h1000 3P 800A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	2x 240 mm ²
Section de raccordement en câble souple	2x 240 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Equipement

Commande motorisée optionnelle	Oui
--------------------------------	-----

Fonctions

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	49,60 W
Puissance dissipée totale sous IN	148,80 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	526 000 W

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------