



HCE970H

Interrupteur à déclenchement libre h1000 3P 1000A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|---------|
| Courant assigné nominal | 1 000 A |
|-------------------------|---------|

Architecture

| | |
|---------------------------|---------|
| Nombre de pôles | 3 |
| Type d'organe de commande | Manette |

Raccordement

| | |
|---|------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 2x 240 mm ² |
| Section de raccordement en câble souple | 2x 240 mm ² |

Tension

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement | 800 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8 000 V |

Déclenchements

| | |
|--------------------------------|-------|
| Temps de réponse à l'ouverture | 10 ms |
|--------------------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Équipement

| | |
|--------------------------------|-----|
| Commande motorisée optionnelle | Oui |
|--------------------------------|-----|

Fonctions

| | |
|------------------------|--------------|
| Unité de déclenchement | Interrupteur |
|------------------------|--------------|

Puissance

| | |
|---|-----------|
| Puissance dissipée par pôle à I _n | 62 W |
| Puissance dissipée totale sous I _N | 186 W |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC1 | 658 000 W |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

Couvercle, porte

| | |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP4X |
|-------------------------|------|