

HCF990H

Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1600A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 1 600 A

Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 3x 240 mm²

Section de raccordement en câble souple 3x 240 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture 10 ms

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Équipement

Commande motorisée optionnelle Oui

Fonctions

Unité de déclenchement Interrupteur

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I_n 56,30 W

Puissance dissipée totale sous I_N 168,90 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 1 053 000 W

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

Couvercle, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP4X