



## Interrupteur Sectionneur h3+ P160 3P 160A CTC

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Courant assigné admissible courte durée Icw IEC 60947	2 kA
--	------

#### Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	6 - 95 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

Section de raccordement en câble souple	6 - 70 mm <sup>2</sup>
---	------------------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V
-------------------------------------	---------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Fonctions

Unité de déclenchement	Interrupteur
------------------------	--------------

HCS160AC